

INTEGRAL

2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582411812



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Integral
Type	Roulette pivotante avec central, Blocage total
Standard	EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	450 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	183 mm
Largeur totale	62 mm
Poids global	1.01 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Fermé
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur de la chape	Gris blanc (RAL9002)
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	115 mm
Diamètre d'encombrement	230 mm
Diamètre du dôme	62 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision, Étanche
Couleur du bandage de roue	Gris ardoise (RAL7015)
Couleur Roue	Gris ardoise (RAL7015)
Pare-fils	Garde-filet intégré
Diamètre	150 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Largeur du corps	32 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Tige avec Trou de came pour barres profilées
Diamètre Œil	28 mm
Longueur Œil	96 mm
Position du filetage de l'Œil	19 mm
Quantité de trous de montage Œil	4
Astuce	Les lits lavables doivent être Étanche dans la zone d'ajustement par le fabricant du lit de l'hôpital.

Prix IF
DesignPrix Red
Dot
Design

INTEGRAL

2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582411812

Numéro de commande 00035716
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

