

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stora
Émission de CO2 (portée 3)	2.66
Type	Roulette pivotante avec Blocage de roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	160 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	153 mm
Largeur totale	74 mm
Poids global	0.72 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Fonction spéciale
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	102.5 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm
Diamètre du dôme	65 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyuréthane Injecté
Bandage	Double bride avec Traces
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Gris ardoise (RAL7015)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Largeur du corps	32 mm
Dureté du Bandage (D)	59 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	13 mm

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Numéro de commande 00034015
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

