INFORMACJE O PRODUKCIE

INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302608



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●●●
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Integral twin
Typ	Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna
Standardowy	EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych
Nośność przy 3 km/h	125 kg
Nośność przy 4 km/h	125 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	375 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Wysokość całkowita	150 mm
Szerokość całkowita	63 mm
Waga całkowita	1,03 kg
Certyfikacja	Testowane i monitorowane przez TÜV Süd

OBUDOWA

Materiał obudowy	Arkusz stalowy, średni
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor	Szary biały (RAL9002)
Wysięg	37,5 mm
Promień działania koła	103 mm
Zasięg działania koła	206 mm
Średnica kopuły	61,5 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Szary biały (RAL9002)
Osłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	12 mm
Szerokość korpusu	12 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowanych
Średnica Trzpień	28 mm
Długość Trzpień	96 mm
Położenie gwintu Trzpień	19 mm
Liczba otworów montażowych Trzpień	4

Nagroda German Design Award

Nagroda Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302608

Numer zamówienia 00032977

Rysunki produktu



Nagroda German Design Award

Nagroda Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH