

# LINEA CLINIC

5944USC150R36-34XS S30

EAN 4031582360066



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produktname                 | Linea clinic                                             |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller |
| Norm                        | ähnlich EN12531 - Krankenbettenrollen                    |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 150 kg                                                   |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 150 kg                                                   |
| Elektrisch-leitfähig        | ✓                                                        |
| Statische Tragfähigkeit     | 300 kg                                                   |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                                                   |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                                                    |
| Bauhöhe                     | 155 mm                                                   |
| Gesamtbreite                | 71 mm                                                    |
| Gesamtgewicht               | 1,123 kg                                                 |

Zertifikat Getestet und überwacht durch TÜV Süd

Deutscher  
Designer  
Clubinterzum  
AwardIF  
Design  
Award

## RAD

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid                                     |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig |
| Lager                   | Präzisionskugellager, Rostfrei               |
| Fadenschutz             | Mit Fadenschutz                              |
| Durchmesser             | 150 mm                                       |
| Breite der Lauffläche   | 15 mm                                        |

## GEHÄUSE

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Material      | Polyamid             |
| Gabelform     | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager  | Präzisionskugellager |
| Ausladung     | 47,5 mm              |
| Schwenkradius | 122,5 mm             |
| Störkreis     | 254 mm               |

## BEFESTIGUNG

|                    |                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart    | Zapfen mit segment-arretiertem Schalnocken, kurz                                                       |
| Zapfen Durchmesser | 32 mm                                                                                                  |
| Zapfenlänge        | 42 mm                                                                                                  |
| Hinweis            | Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. |

# LINEA CLINIC

5944USC150R36-34XS S30

EAN 4031582360066



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

