

AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Agila stainless
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	40 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	80 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	69 mm
全幅	43 mm
総重量	0.2 kg

ハウジング

住宅用建材	ステンレス、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ステンレス
オフセット	24 mm
旋回半径	70 mm
旋回径	140 mm
Material brake pedal	ポリアミド
ドーム径	41 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	ブレンベアリング
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	19 mm
ボディ幅	19 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	正方形プレート
プレート長	60 mm
プレート幅	60 mm
プレート穴長（最小）	38 mm
プレート穴長（最大）	48 mm
プレート穴幅（最小）	38 mm
プレート穴幅（最大）	48 mm
プレート穴径	6.3 mm

