



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	60 kg
静态载重	120 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	40 ° C
总高	103 mm
总宽度	43 mm
总重量	0.378 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	钢板, 中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	24 mm
旋转半径	80 mm
转向干涉	160 mm
圆顶直径	43 mm

固定件

固定件类型	合成膨胀机, 圆形
阀杆长度	22 mm
膨胀固定件 (最小)	19 mm
膨胀固定件 (最大)	22 mm
提示	请在订购时注明所需的试管内径。

AGILA

2477PJO075R07-19/21,5

EAN 4031582326253
订单号 00062085



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

