

# INTEGRAL SMART PLUS

1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN

EAN 4031582551310



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del producto           | Integral smart plus                           |
| Tipo                          | Rueda giratoria con central, Freno total      |
| Estándar                      | similar EN12531- Ruedas de cama hospitalarias |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 135 kg                                        |
| Conductivo eléctrico          | No                                            |
| Inoxidable                    | No                                            |
| Capacidad de carga estática   | 405 kg                                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C                                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                                         |
| Altura total                  | 183 mm                                        |
| Ancho total                   | 62 mm                                         |
| Peso total                    | 1.13 kg                                       |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## SOPORTE

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material de la carcasa   | Chapa de acero, ligera           |
| Forma de Horquilla Forma | Cerrado                          |
| Rodamiento giratorio     | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color                    | Gris y blanco (RAL9002)          |
| Desplazamiento           | 40 mm                            |
| Radio de giro            | 115 mm                           |
| Interferencia de giro    | 230 mm                           |
| Diámetro del domo        | 62 mm                            |

## ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                        |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado           |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color Banda de rodadura            | Gris pizarra (RAL7015)           |
| Color Aro                          | Negro grafito (RAL9011)          |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 150 mm                           |
| Anchura del cuerpo                 | 32 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                       |

## AJUSTE

|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste                             | Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta |
| Diámetro del Perno                         | 32 mm                                                           |
| Longitud del Perno                         | 51 mm                                                           |
| Posición de la rosca del Perno             | 7 mm                                                            |
| Cantidad de orificios de montaje del Perno | 4                                                               |