

INTEGRAL

2044UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582300215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Integral
Tipo	Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Padrão	EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Capacidade de carga a 3 km/h	150 kg
Capacidade de carga a 4 km/h	150 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	450 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-25 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	229 mm
Largura geral	70 mm
Peso geral	1,61 kg
Certificação	Testado e monitorizado por TÜV Süd

SUPORTE

Material da caixa	Folha de aço, média
Em Forma de Garfo	Fechado
Rolamento giratório	Rolamento de esferas de precisão
Cor	Cinzento branco (RAL9002)
Offset	60 mm
Raio giratório	160 mm
Interferência giratória	320 mm
Diâmetro do dome	70 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor do Piso	Cinzento ardósia (RAL7015)
Cor da Roda	Cinzento ardósia (RAL7015)
Anti-fios	Anti-fios integrados
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	35 mm
Largura do corpo	35 mm
Dureza do Piso (D)	59 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Diâmetro do Furo	32 mm
Comprimento do Furo	51 mm
Posição da rosca do furo	7 mm
Quantidade de furos: parafusos de 4 fixação	
Sugestão	As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.

Prémio IF
DesignPrémio
Red Dot
Design

