製品情報

AGILA

2477XSP125R07-Ø19-21,5

EAN 4031582344240



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	163 mm

ハウジング

ハウジング材質	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
ハウジング色	青色被膜保護
オフセット	41 mm
旋回半径	131 mm
旋回径	262 mm

車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度（D）	40 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	合成エキスパンダー、丸型
エキスパンダーフィッティング（最小）	19 mm
エキスパンダーフィッティング（最大）	21.5 mm
ヒント	ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA

2477XSP125R07-Ø19-21,5

EAN 4031582344240

注文番号 00031975

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH