

NOVATECH

ETX082X70-Ø17 HL75-B

EAN 4031582331936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers, afgedicht
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	82 mm
Breedte Loopvlak	70 mm
Asgatdiameter	17 mm
Naaflengte	75 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Type lager	6303
Type afdichting	B
Geschikt voor	jungheinrich_mic

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u	700 kg
Statisch Draagvermogen	1400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	1,004 kg

TECHNISCHE TEKENINGEN

