

AGILA STAINLESS

7475YGO050P30-12,3

EAN 4031582351200



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Agila stainless
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	50 kg
导电	✓
不锈	✓
静态载重	100 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	69 mm
总宽度	43 mm
总重量	0.175 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯, 导电
胎面材料	热塑性橡胶, 导电
轴承	滑动轴承
轮子颜色	银灰色 (类似 RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	20 mm
轮体宽度	20 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	不锈钢, 中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	不锈钢
偏移量	24 mm
旋转半径	70 mm
转向干涉	140 mm
	聚酰胺

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	12.3 mm
提示	脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。

AGILA STAINLESS

7475YGO050P30-12,3

EAN 4031582351200



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

