

# LINEA

5941XSC125P30-13 RAL9002

EAN 4031582352665



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam                  | Linea                             |
| Type                         | Zwenkwiel met richtingsvastzetter |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen   |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 130 kg                            |
| Elektrisch geleidend         | ✓                                 |
| Roestvrij                    | ✓                                 |
| Statisch Draagvermogen       | 260 kg                            |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                            |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                             |
| Totale hoogte                | 143 mm                            |
| Totale breedte               | 82 mm                             |
| Totaal gewicht               | 0,873 kg                          |

## WIEL

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Wielkern materiaal            | Polyamide, elektrisch geleidend              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend |
| Lager                         | Precisielokogellager, roestvrij              |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes                              |
| Diameter                      | 125 mm                                       |
| Breedte Loopvlak              | 20 mm  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A                                   |

## VORK

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Materiaal       | Polyamide             |
| Vork Vorm       | Dubbele vorkwiel      |
| Zwenklager      | Precisielokogellagers |
| Kleur           | Grijs wit (RAL9002)   |
| Offset          | 40 mm                 |
| Zwenk radius    | 129 mm                |
| Uitzwenking     | 258 mm                |
| Diameter koepel | 52 mm                 |

## BEVESTIGING

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type bevestiging          | Boutgat |
| Diameter boutgat diameter | 13 mm   |



Duitse OntwerpersClub



Interzum Award



IF Design Award

# LINEA

5941XSC125P30-13 RAL9002

EAN 4031582352665



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN



Duitse  
OntwerpersClub



Interzum  
Award



IF  
Design  
Award