

# AGILA TWIN

2970YGO050P30-11

EAN 4031582357752

Номер замовлення 00034277



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila twin
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	70 kg
Електропровідність	✓
Статичний Вантажопідйомність	140 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	69 mm
Загальна вага	0,207 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору	Термопластичний каучук, електричний
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	19 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Дві м'ячі переґони
Офсет (Зсув)	25 mm
Радіус повороту	53 mm
Поворотне з'єднання	106 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	11 mm

# AGILA TWIN

2970YGO050P30-11

EAN 4031582357752

Номер замовлення 00034277



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

