

LUMINA

AA23POI050L51-10 9011/9011

EAN 4031582413038



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Produktname | Lumina |
| Gehäusetyp | Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 40 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 80 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 55 mm |
| Gesamtbreite | 55 mm |
| Gesamtgewicht | 0,062 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse | Vernietet |
| Laufflächenfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 50 mm |
| Breite der Lauffläche | 8 mm |
| Achsloch Durchmesser | 0 mm |
| Nabenlänge | 0 mm |
| Breite des Radkörpers | 8 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Material | Polypropylen |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Farbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Ausladung | 20 mm |
| Schwenkradius | 52 mm |
| Störkreis | 104 mm |
| Dom Durchmesser | 0 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Befestigungsart | Blindloch für Bundstift B10 |
| Rückenloch Durchmesser | 10 mm |

LUMINA

AA23POI050L51-10 9011/9011

EAN 4031582413038



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

