



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Lumina
Tipo	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	40 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	80 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	56 mm
Largura geral	55 mm
Peso geral	0,06 kg

SUPORTE

Material da caixa	Polipropileno
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte, fechada
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Preto grafite (RAL9011)
Offset	20 mm
Raio giratório	62 mm
Interferência giratória	124 mm
Diâmetro do dome	0 mm

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor do Piso	Preto grafite (RAL9011)
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	7 mm
Diâmetro do furo do eixo	0 mm
Comprimento do cubo	0 mm
Largura do corpo	7 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	8 mm

LUMINA

AA25POI050L51-8 9011/9011/9011

EAN 4031582317558

Número de encomenda 00071315

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

