

## NOVATECH

ITB 200x50-Ø30 HL54

EAN 4031582397963



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Novatech                      |
| Typ                            | Koło                          |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 960 kg                        |
| Nośność przy 6 km/h            | 800 kg                        |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                           |
| Nierdzewne                     | Nie                           |
| Nośność statyczne              | 1600 kg                       |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                         |
| Waga całkowita                 | 1,2 kg                        |

## KOŁO

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Materiał ciała       | Aluminium                     |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane          |
| Łożysko              | Wylot z rowkiem Rowek klinowy |
| Kolor Koło           | Żółty miód (RAL1005)          |
| Oslony gwintu        | Bez osłony gwintu             |
| Średnica             | 200 mm                        |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                         |
| Średnica otworu Oś   | 30 mm                         |
| Długość piasty       | 54 mm                         |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                         |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                    |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D                    |

