INFORMAȚII DESPRE PRODUS

AGILA STAINLESS

7477PJO125P51

EAN 4031582350364



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●●○
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●●●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Agila stainless
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Da
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	160 mm
Lățime totală	60 mm
Greutate totală	0,85 kg

FURCA

Materialul de construcție	Oțel Inoxidabil, mediu
FormăFurcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Oțel Inoxidabil
Offset	41 mm
Raza de pivotare	131 mm
Interferență pivotantă	262 mm
Diametru cupolă	60 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	32 mm
Lățimea corpului	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	95 mm
Lățimea plăcii	70 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	50 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	75 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA STAINLESS


7477PJO125P51


EAN 4031582350364


Numărul de comandă 00037177

Desene ale produsului









© Copyright 2026 TENTE International GmbH