

## STORA

2370PIP125S74

EAN 4031582369328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Stora                                |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório                    |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 100 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Altura total                      | 154 mm                               |

## RODA

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno                     |
| Material do piso da roda   | Borracha sólida, não deixa marcas |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão  |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                     |
| Diâmetro                   | 125 mm                            |
| Largura do Piso            | 32 mm                             |
| Dureza do Piso (A)         | 75 Shore A                        |

## SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material                | Folha de aço, média   |
| Em Forma de Garfo       | Estreito              |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Offset                  | 38 mm                 |
| Raio giratório          | 100,5 mm              |
| Interferência giratória | 201 mm                |

## ENCAIXE

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Tipo de fixação | Espiga roscada com pescoço hexagonal, com rebites |
|-----------------|---------------------------------------------------|