

INTEGRAL

2046UAP150R26-28S30 4XM8

EAN 4031582455489



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Integral
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage total centralisé
Norme	similaire EN12531- Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	183 mm
Poids	1,091 kg
Certification	Testé et contrôle par Tüv Süd

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Pare-fils intégré
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	32 mm
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Capotée
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	115 mm
Diamètre d'encombrement	230 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	96 mm

IF
Design
AwardRed Dot
Design
Award

INTEGRAL


2046UAP150R26-28S30 4XM8

EAN 4031582455489



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES



IF
Design
Award



Red Dot
Design
Award