



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ●
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12531 - Kórházi ágygörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	150 kg
Elektromosan vezető	Igen
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	450 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,99 kg
Teljes szélesség	71 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Ikerkerek villa
Forgócsapág	Precíziós golyóscsapág
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	205 mm
Tippek	Polietilén villaszerkezet kábelterelővel

KERÉK

Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	15 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Tömör csap, kerek
Csavar átmérője	32 mm
Csavar hossza	45 mm

Product Drawings

