

## LINEA CLINIC

5944USC125R36-32S27 SAFETY OH150

EAN 4031582412727



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ● ●

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ● ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nome do produto                   | Linea clinic                                              |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório com travão central, total ou direcional |
| Padrão                            | semelhante a EN12531- Rodízios para Camas Hospitalares    |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 150 kg                                                    |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 150 kg                                                    |
| Elétrico condutivo                | ✓                                                         |
| Capacidade de carga estática      | 300 kg                                                    |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                                                    |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                                     |
| Altura total                      | 150 mm                                                    |
| Largura geral                     | 71 mm                                                     |
| Peso geral                        | 0,986 kg                                                  |
| Certificação                      | Testado e monitorizado por TÜV Süd                        |

## RODA

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                                        |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, injetado, eletro-condutivo          |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                                    |
| Diâmetro                   | 125 mm                                           |
| Largura do Piso            | 15 mm                                            |

## SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material                | Poliamida                        |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte           |
| Rolamento giratório     | Rolamento de esferas de precisão |
| Offset                  | 40 mm                            |
| Raio giratório          | 102,5 mm                         |
| Interferência giratória | 205 mm                           |

Clube  
Design  
DeutscherPrémio  
InterzumPrémio IF  
Design

# LINEA CLINIC

5944USC125R36-32S27 SAFETY OH150

EAN 4031582412727



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ENCAIXE

|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de fixação     | Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta                                             |
| Diâmetro do Furo    | 32 mm                                                                                           |
| Comprimento do Furo | 50 mm                                                                                           |
| Sugestão            | As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. |



Clube  
Design  
Deutscher



Prémio  
Interzum



Prémio IF  
Design

# LINEA CLINIC

5944USC125R36-32S27 SAFETY OH150

EAN 4031582412727



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

