



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	ICS
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	40 ° C
总高	166 mm
总宽度	52 mm
总重量	0.757 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	精密滚珠轴承, 密封的
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	集成螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

支架

材料	聚酰胺
支架形状	修身
颜色	银灰色 (RAL7001)
圆顶直径	52 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	95 mm
上板宽	70 mm
上板孔长度 (最大)	50 mm
上板孔宽度 (最大)	75 mm
上板孔直径	11 mm

技术图纸

