
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

AGILA TWIN

2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI

EAN 4031582302875



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila twin
Тип	Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	103 mm
Общая ширина	71 mm
Общий вес	0,58 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Желтый пассивированный
Офсет (Смещение)	28 mm
Радиус поворота	65,5 mm
Поворотное соединение	131 mm
Диаметр купола	65 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения
Цвет Колесо	Сланцево-серый (RAL7015)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	25 mm
Ширина тела	25 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина с тормозными элементами
Длина пластины	70 mm
Ширина пластины	55 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	51 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	41 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	51 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	57 mm
Диаметр отверстия пластины	5,5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA TWIN


2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI


EAN 4031582302875


Номер заказа 00028313

Чертежи изделия









© Copyright 2026 TENTE International GmbH