PRODUKTINFORMATION

ELASTECH

XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●●●
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	160 kg
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	320 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,65 kg

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, uden afsmitning, antistatisk, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	64 Shore A


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH