INFORMACJE O PRODUKCIE

# LUMINA

## AA25POI050L51-8 9011/9011/9011

EAN 4031582317558



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●○○ |
| Hałas ruchowy | ●●●○○ |
| Odejście | ●●●○○ |
| Odporność na korozję | ●●●○○ |

### PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Lumina |
| Typ | Kółko obrotowe z Hamulec koła |
| Standardowy | EN12528 – Kółka meblowe |
| Nośność przy 3 km/h | 40 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 80 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Wysokość całkowita | 56 mm |
| Szerokość całkowita | 55 mm |
| Waga całkowita | 0,06 kg |

### OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Polipropylen |
| Kształt Widelec | Obudowa Koło podwójnego, zamknięta Obudowa |
| Łożysko obrotowe | Trzpień , obrotowy |
| Kolor | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| Wysięg | 20 mm |
| Promień działania koła | 62 mm |
| Zasięg działania koła | 124 mm |
| Średnica kopuły | 0 mm |

### KOŁO

| | |
|---|---|
| Materiał ciała | Polipropylen |
| Materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
| Oś | Nitowane |
| Kolor Bieżnia | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| Kolor Koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| Osłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 50 mm |
| Szerokość Bieżnia | 7 mm |
| Średnica otworu Oś | 0 mm |
| Długość piasty | 0 mm |
| Szerokość korpusu | 7 mm |
| Twardość Bieżnia (D) | 65 Shore D |

### MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Otwór nieprzelotowy do mocowania B10 |
| Średnica otworu Trzpień | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LUMINA

AA25POI050L51-8 9011/9011/9011

EAN 4031582317558

Numer zamówienia 00071315

**Rysunki produktu**

