

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN antistatic



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	125 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	82,5 mm
Largeur totale	70 mm
Poids	0,7 kg

CHAPE

Déport	36 mm
Rayon d'encombrement	63 mm
Diamètre d'encombrement	126 mm
Diamètre du dôme	70 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	25 mm
Largeur du corps de roue	25 mm

FIXATION

Longueur de la platine	73 mm
Largeur de la platine	73 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	58 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	58 mm
Diamètre des trous de la platine	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN antistatic



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

