PRODUCTINFORMATIE

# ELASTECH

## SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●○○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●●● |
| Verloop | ●●●○○ |
| Corrosieweerstand | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Elastech |
| Type | Wiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 540 kg |
| Draagvermogen bij 6 km/u | 450 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 900 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totaal gewicht | 1,12 kg |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Tread hardness | zacht |
| Wielkern materiaal | Staalplaat, zwaar |
| Materiaal loopvlak | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur Wiel | Jet black (vergelijkbaar RAL9005) |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 160 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Asgatdiameter | 20 mm |
| Naaflengte | 60 mm |
| Breedte wielkern | 50 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 68 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

Bestelnummer 00834683

**Producttekeningen**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ELASTECH

## SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

Bestelnummer 06534683




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH