

## AGILA

2470PIP125P30-11

EAN 4031582361322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila              |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター            |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg             |
| 静荷重       | 200 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C             |
| 温度範囲 (最大) | 60 °C              |
| 取付高       | 160 mm             |
| 総重量       | 0.812 kg           |

## 車輪

|             |              |
|-------------|--------------|
| 本体材質        | ポリプロピレン      |
| トレッド材質      | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング   |
| スレッドガード     | スレッドガード付き    |
| 直径          | 125 mm       |
| トレッド幅       | 32 mm        |
| トレッドの硬度 (A) | 75 ショアA      |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 41 mm     |
| 旋回半径    | 103.5 mm  |
| 旋回径     | 207 mm    |

## フィッティング

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴                            |
| ボルト穴径      | 11 mm                           |
| ヒント        | キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。 |

# AGILA

2470PIP125P30-11

EAN 4031582361322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

