INFORMACJE O PRODUKCIE

ICS

5328XSX125P51 7001 INOX 7001

EAN 4031582310344



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●●●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	ICS
Typ	Kółko stałe
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	100 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Tak
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	166 mm
Szerokość całkowita	52 mm
Waga całkowita	0,77 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Wąski
Kolor	Srebrnoszary (podobny RAL7001)
Średnica kopuły	52 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Kolor Koło	Srebrnoszary (RAL7001)
Osłony gwintu	Zintegrowany ochraniacz gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	32 mm
Szerokość korpusu	32 mm
Twardość Bieżnia (A)	91 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	40 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytka prostokątna
Długość płytki	95 mm
Szerokość płytki	70 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	50 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	75 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

IF nagroda za projekt

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5328XSX125P51 7001 INOX 7001


EAN 4031582310344

Numer zamówienia 00030787

Rysunki produktu







IF nagroda za projekt

© Copyright 2026 TENTE International GmbH