

AGILA TWIN

2976UAE075P54

EAN 4031582302882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Agila twin
Typ obudowy	Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	100 kg
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	103 mm
Waga całkowita	0,67 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko stożkowe, Nierdzewne
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	25 mm
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

OBUDOWA

Materiał	Arkusz stalowy, średni
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe
Wysięg	28 mm
Promień działania koła	65,5 mm
Zasięg działania koła	131 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Prostokątna płyta z elementami hamulcowymi
Długość płytki	70 mm
Szerokość płytki	55 mm
Długość otworu płytki (minimalna)	51 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	57 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	41 mm
Średnica otworu płytki	5,5 mm

AGILA TWIN

2976UAE075P54

EAN 4031582302882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

