

# LINEA

5940XSP125R05-22 RAL9002

EAN 4031582352009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Linea                           |
| Type                         | Zwenkwiel                       |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 130 kg                          |
| Elektrisch geleidend         | ✓                               |
| Statisch Draagvermogen       | 260 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                           |
| Totale hoogte                | 145 mm                          |
| Totale breedte               | 82 mm                           |
| Totaal gewicht               | 0,96 kg                         |

## WIEL

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Wielkern materiaal            | Polyamide, elektrisch geleidend              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend |
| Lager                         | Precisiëkogellagers                          |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes                              |
| Diameter                      | 125 mm                                       |
| Breedte Loopvlak              | 20 mm  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A                                   |

## VORK

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Materiaal       | Polyamide           |
| Vork Vorm       | Dubbele vorkwiel    |
| Zwenklager      | Precisiëkogellagers |
| Kleur           | Grijs wit (RAL9002) |
| Offset          | 40 mm               |
| Zwenk radius    | 109 mm              |
| Uitzwenking     | 218 mm              |
| Diameter koepel | 52 mm               |

## BEVESTIGING

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Type bevestiging | Vaste Stift, rond |
| Diameter Bout    | 22 mm             |
| Lengte Bout      | 40 mm             |



Duitse OntwerpersClub



Interzum Award



IF Design Award

# LINEA

5940XSP125R05-22 RAL9002

EAN 4031582352009

## TECHNISCHE TEKENINGEN

