

## LINEA CLINIC

5946UAP150R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348378



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ● |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Nume produs                       | Linea clinic                               |
| Tip                               | Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală |
| Standard                          | EN12531 - Roți pentru paturi de spital     |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 150 kg                                     |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 150 kg                                     |
| Conductiv electric                | Nu                                         |
| Inoxidabil                        | Nu                                         |
| Capacitate de încărcare statică   | 450 kg                                     |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                                     |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C                                      |
| Înălțime totală                   | 155 mm                                     |
| Lățime totală                     | 71 mm                                      |
| Greutate totală                   | 1,03 kg                                    |
| Certificare                       | Testat și monitorizat de către TÜV Süd     |

## FURCA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materialul de construcție | Poliamidă                   |
| Formă Furcă               | Carcasă Roată dublă         |
| Rulment pivotant          | Rulment cu bile de precizie |
| Culoare                   | Alb gri (RAL9002)           |
| Offset                    | 47,5 mm                     |
| Raza de pivotare          | 127 mm                      |
| Interferență pivotantă    | 254 mm                      |
| Diametru cupolă           | 45,5 mm                     |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                   |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan , Injectat       |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Roată                                   | Alb gri (RAL9002)           |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 150 mm                      |
| Benză de rulare                         | 15 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 15 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A               |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D                  |

## RACORD

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Tip ajustare   | Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă |
| Diametru Șurub | 32 mm                                                            |
| Lungime Șurub  | 42 mm                                                            |

Designer  
DeutscherPremiul  
Interzumproduct  
design  
awardPremiul  
pentru  
Design IF

# LINEA CLINIC

5946UAP150R36-34XS S30 D 9002



EAN 4031582348378

Numărul de comandă 00034521

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Designer  
Deutscher



Premiul  
Interzum



product  
design  
award

Premiul  
pentru  
Design IF