

ALPHA STAINLESS

8470UOD080P30-11

EAN 4031582377149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ○ ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Alpha stainless
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	150 kg
静态载重	300 kg
温度范围 (最低)	-25 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	108 mm
总重量	0.663 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滚柱轴承, 不锈钢
轴	用螺母拧紧
直径	80 mm
胎面宽度	34 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	不锈钢, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	44.5 mm
旋转半径	84.5 mm
转向干涉	169 mm
不锈	✓

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UOD080P30-11

EAN 4031582377149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

8470UOD080P30- ϕ 11

