INFORMACJE O PRODUKCIE

# GALEA

5071PJP100P60-90x70

EAN 4031582367935



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●○○ |
| Hałas ruchowy | ●●●○○ |
| Odejście | ●●●○○ |
| Odporność na korozję | ●●●●○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Galea |
| Typ | Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa |
| Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h | 100 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 200 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Wysokość całkowita | 138 mm |
| Waga całkowita | 0,49 kg |

## OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Poliamid |
| Kształt Widelec | Zamknięte |
| Łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Wysięg | 40 mm |
| Zasięg działania koła | 205 mm |

## KOŁO

| | |
|---|---|
| Materiał ciała | Polipropylen |
| Materiał bieżni | Kauczuk termoplastyczny |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Osłony gwintu | Z osłoną gwintu |
| Średnica | 100 mm |
| Szerokość Bieżnia | 30 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A |

## MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
| Długość płytki | 90 mm |
| Szerokość płytki | 70 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 60 mm |
| Długość otworu w płytce (maksymalna) | 70 mm |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna) | 50 mm |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 55 mm |
| Średnica otworu płytki | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA

5071PJP100P60-90x70

EAN 4031582367935

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Rysunki produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH