

## PURETECH

DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Puretech                                 |
| Typ                            | Koło                                     |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C                                    |
| Waga całkowita                 | 0,9 kg                                   |

## KOŁO

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Materiał ciała       | Arkusze stalowe                 |
| Materiał bieżni      | Guma pełna, nie brudzący śladów |
| Łożysko              | Łożysko stożkowe                |
| Kolor Koło           | pasywowany na niebiesko         |
| Oslony gwintu        | Z osłoną gwintu                 |
| Średnica             | 150 mm                          |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                           |
| Średnica otworu Oś   | 8 mm                            |
| Długość piasty       | 36 mm                           |
| Szerokość korpusu    | 32 mm                           |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A                      |

