

## AGILA

2477XSP125R07-Ø19-21,5

EAN 4031582344240



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Agila                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokada pełna           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Tak                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 163 mm                                   |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, średni  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 41 mm                   |
| Promień działania koła | 131 mm                  |
| Zasięg działania koła  | 262 mm                  |

## KOŁO

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid, przewodzący elektrycznie           |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne                   |
| Oslony gwintu        | Z osłoną gwintu                              |
| Średnica             | 125 mm                                       |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                                        |
| Twardość Bieżnia (D) | 40 Shore D                                   |

## MOCOWANIE

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania                             | Syntetyczny ekspander, okrągły                                       |
| Mocowanie na kołek rozporowy (minimalne)  | 19 mm                                                                |
| Mocowanie na kołek rozporowy (maksymalne) | 21,5 mm                                                              |
| Wskazówka                                 | Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. |

# AGILA

2477XSP125R07-Ø19-21,5

EAN 4031582344240

Numer zamówienia 00031975  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

