

LINEA

5947XSP100P52 RAL9002

EAN 4031582352252



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта                     | Linea                                       |
| Тип корпуса                           | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз |
| Стандартный                           | EN12530 — ролики устройств                  |
| Грузоподъемность при 3 км/ч           | 120 kg                                      |
| Электропроводящий                     | ✓                                           |
| Грузоподъемность статическая          | 240 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -10 °C                                      |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 40 °C                                       |
| Общая высота                          | 124 mm                                      |
| Общая ширина                          | 82 mm                                       |

КОЛЕСО

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид,<br>электропроводящий                |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный,<br>электропроводный |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник           |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                              |
| Диаметр                 | 100 mm                                        |
| Ширина Протектор        | 20 mm                                         |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                                |

КРОНШТЕЙН

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Материал              | Полиамид                            |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо         |
| Поворотный узел       | Прецизионный шариковый<br>подшипник |
| Офсет (Смещение)      | 32 mm                               |
| Радиус поворота       | 108 mm                              |
| Поворотное соединение | 216 mm                              |
| Диаметр купола        | 52 mm                               |

ФИТИНГ

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина,<br>расстояние между Отверстие<br>под болт |
| Длина пластины                              | 95 mm                                                             |
| Ширина пластины                             | 70 mm                                                             |
| Длина отверстия пластины<br>(минимальная)   | 72 mm                                                             |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 76 mm                                                             |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 44,5 mm                                                           |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 52 mm                                                             |
| Диаметр отверстия пластины                  | 11 mm                                                             |



Deutscher  
Konstruktor  
Club



Премия  
Interzum  
Award



Награда за  
Дизайн iF

# LINEA

5947XSP100P52 RAL9002


EAN 4031582352252



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---



Deutscher  
Konstruktor  
Club



Премия  
Interzum  
Award



Награда за  
Дизайн IF