

AGILA

2477UAP125R07-Ø27-30

EAN 4031582327182



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-10 ° C
温度范围（最大）	40 ° C
总高	163 mm
总重量	1.112 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度（D）	40 肖氏 D

支架

材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	41 mm
旋转半径	131 mm
转向干涉	262 mm

固定件

固定件类型	合成膨胀机，圆形
膨胀固定件（最小）	27 mm
膨胀固定件（最大）	30 mm
提示	请在订购时注明所需的试管内径。

技术图纸

