

# SUPRATECH

PJP100X35-Ø8,3 HL45

EAN 4031582444223



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Supratech                       |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota                           |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                          |
| Portata statica                     | 200 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                           |
| Peso complessivo                    | 0,212 kg                        |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene                    |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 100 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 32 mm                            |
| Asse diametro del foro      | 8 mm                             |
| Lunghezza mozzo             | 45 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A                       |

# SUPRATECH

PJP100X35-Ø8,3 HL45

EAN 4031582444223



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

