

ALPHA STAINLESS

8470UFC100P30-13

EAN 4031582422351



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha stainless
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Inoxydable	✓
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	128 mm
Poids	0,772 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
	souple
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision, inoxydable
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	34 mm
Dureté du bandage (A)	64 Shore A

CHAPE

Matériau	Acier Inoxydable, forte charge
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	91 mm
Diamètre d'encombrement	182 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470UFC100P30-13

EAN 4031582422351



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

