

# AGILA TWIN

2970UOO050P40

EAN 4031582302776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila twin                         |
| Type                            | Roulette pivotante                 |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 70 kg                              |
| Conducteur électrique           | Non                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Statique Capacité de charge     | 140 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                              |
| Hauteur                         | 69 mm                              |
| Largeur totale                  | 53 mm                              |
| Poids global                    | 0.22 kg                            |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Double Roue Roue Chape |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu            |
| Déport                  | 25 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 53 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 106 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 53 mm                  |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                  |
| Bandage               | Identique au corps de Roue |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Couleur Roue          | Gris ardoise (RAL7015)     |
| Pare-fils             | Sans protège-filet         |
| Diamètre              | 50 mm                      |
| Largeur du Bandage    | 20 mm                      |
| Largeur du corps      | 20 mm                      |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D                 |

## RACCORD

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Type de raccord                       | Plaque carrée |
| Longueur de plaque                    | 60 mm         |
| Largeur de plaque                     | 60 mm         |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 38 mm         |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 48 mm         |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 38 mm         |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 48 mm         |
| Diamètre du trou de la plaque         | 6.3 mm        |

# AGILA TWIN

2970UOO050P40

EAN 4031582302776

Numéro de commande 00030051  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

