

## AGILA TWIN

2970YGO075P50

EAN 4031582357721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Agila twin                      |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole                  |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                          |
| Elettricamente conduttivo           | ✓                               |
| Portata statica                     | 200 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                           |
| Altezza totale                      | 102 mm                          |
| Peso complessivo                    | 0,558 kg                        |

## RUOTA

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene, elettricamente conduttivo |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica, elettroconduttiva   |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano                         |
| Parafili                    | Senza parafili                           |
| Diametro                    | 75 mm                                    |
| Larghezza battistrada       | 25 mm                                    |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A                               |

## SUPPORTO

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale                 | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato        |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere      |
| Disassamento              | 31,4 mm                   |
| Raggio di piroettamento   | 68,9 mm                   |
| Ingombro di piroettamento | 137,8 mm                  |

## FISSAGGIO

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tipo di fissaggio                | Placca rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 77 mm               |
| Larghezza della piastra          | 67 mm               |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 56 mm               |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 61,5 mm             |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 46,5 mm             |
| Larghezza foro piastra (massima) | 51,5 mm             |
| Diametro del foro della piastra  | 8,5 mm              |

# AGILA TWIN

2970YGO075P50

EAN 4031582357721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

