

## LINEA CLINIC

5944UAC125R36-32S30OH130 4xM6

EAN 4031582359961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Име на продукта                    | Linea clinic                                                     |
| Тип                                | Завъртане на Колело с централно, пълно или Заклучване по пососка |
| Стандартен                         | подобен EN12531 - Болнични лебедни колела                        |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 150 kg                                                           |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 150 kg                                                           |
| Електропроводим                    | Не                                                               |
| Неръждаемост                       | Да                                                               |
| Статичен Товароносимост            | 300 kg                                                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                                                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                                                            |
| Обща височина                      | 130 mm                                                           |
| Обща ширина                        | 71 mm                                                            |
| Общо тегло                         | 0.94 kg                                                          |
| Сертифициране                      | Тествано и наблюдавано от TÜV Süd                                |

## ВИЛКА

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал на корпуса         | Полиамид              |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело   |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер |
| Изместване                  | 40 mm                 |
| Радиус на завъртане         | 102.5 mm              |
| Интерференция при завъртане | 205 mm                |

## КОЛЕЛО

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                             |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано             |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба      |
| Диаметър              | 125 mm                               |
| Ширина на Резба       | 15 mm                                |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                         |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип на фитинга   | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия                                            |
| Диаметър на Болт | 32 mm                                                                                                  |
| Дължина на Болт  | 50 mm                                                                                                  |
| Намек            | Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. |

Deutscher  
Дизайн  
ClubНаграда  
Interzumproduct  
design  
awardIF  
награда  
за  
Дизайн

