

LEVINA STAINLESS

5381PJM125P30-13 XL

EAN 4031582382112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Levina stainless
Tipo	Rodízio giratório com travão direcional
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	100 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Sim
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	161 mm
Peso geral	0,59 kg

SUPORTE

Material da caixa	Poliamida
Em Forma de Garfo	Estreito
Rolamento giratório	Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Offset	38,5 mm
Raio giratório	130 mm
Interferência giratória	260 mm

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento liso, aço inoxidável
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	32 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	13 mm

Prémio
de Design
universalClube
Design
Deutscher

LEVINA STAINLESS

5381PJM125P30-13 XL

EAN 4031582382112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

