

NOVATECH

ITP100X40-Ø15 HL40 HEAVYDUTY



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern | Aluminium |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Wielkleur | Honinggeel (RAL1005) |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 40 mm |
| Diameter Asgat | 15 mm |
| Naaflengte | 40 mm |
| Breedte wielkern | 40 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D |
| Geschikt voor | linde_jh_mic_yale |

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | Novatech |
| Type | Wiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 300 kg |
| Draagvermogen bij 6 km/h | 240 kg |
| Statisch draagvermogen | 600 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totaal gewicht | 0,47 kg |

NOVATECH

ITP100X40-Ø15 HL40 HEAVYDUTY



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

