

INTEGRAL TWIN TORSION

3946UAC125R36-32S30 R9002 4XM6 OP

EAN 4031582382556



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Integral twin torsion
Typ krytu	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Standardní	EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Nosnost 3 km/h	125 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	375 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	150 mm
Celková šířka	62 mm
Certifikace	Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd

KOLO

Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknutý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	12 mm
Tvrdost Běhoun (D)	40 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Uchytení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Offset	37,5 mm
Radius otočení	100 mm
Otočné rušení	200 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr Matice	32 mm
Délka Matice	51 mm
Rada	Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobce nemocničního lůžka.



Německá cena
za
Design



Ocenění Red
Dot
Design
Award