


LINEA LIGHT

5925YGI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ● ● ●
Привличане	● ● ● ● ●
Устойчив на корозия	● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Linea light
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12528 – мебелни коледа
Товароносимост при 3 км/ч	70 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	140 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	75.5 mm
Обща ширина	55 mm
Общо тегло	0.17 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Сребърно сиво (RAL7001)
Изместване	23 mm
Радиус на завъртане	81 mm
Интерференция при завъртане	162 mm
Диаметър на купол	30 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата	Термопластичен каучук, електропроводим
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	15 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	10 mm

Deutscher
Дизайн
ClubНаграда
Interzumproduct
design
awardIF
награда
за
Дизайн

LINEA LIGHT



5925YGI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher
Design
Club



Награда
Interzum



IF
награда
за
Дизайн