

LINEA LIGHT

5925POH065L51-10

EAN 4031582404005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Linea light
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	68 mm
Gesamtbreite	46 mm
Gesamtgewicht	0,09 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Schwenkradius	67 mm
Störkreis	134 mm
Dom Durchmesser	23 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	65 mm
Breite der Lauffläche	13,9 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	10 mm



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award

LINEA LIGHT

5925POH065L51-10

EAN 4031582404005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



IF
product
design
award