

## OMIKRON TWIN


9950FTP250P68

EAN 4031582316810

Número de encomenda 00801114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nome do produto                   | Oмикron twin                                      |
| Tipo                              | Rodízio giratório                                 |
| Padrão                            | semelhante a EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 5000 kg                                           |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 3600 kg                                           |
| Elétrico condutivo                | Não                                               |
| Aço inoxidável                    | Não                                               |
| Capacidade de carga estática      | 7500 kg                                           |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                                            |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                             |
| Altura total                      | 365 mm                                            |
| Largura geral                     | 272 mm                                            |
| Peso geral                        | 53,5 kg                                           |

## SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material da caixa       | Ferro fundido ou forjado, pesado |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte           |
| Rolamento giratório     | Rolamento axial de esferas       |
| Cor                     | Revestimento transparente        |
| Offset                  | 70 mm                            |
| Raio giratório          | 210,5 mm                         |
| Interferência giratória | 421 mm                           |
| Lubrication nipple      | 1                                |
| Diâmetro do dome        | 250,5 mm                         |

## RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Ferro Fundido                    |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Fundido             |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Eixo                       | Aparafusado com porca            |
| Cor da Roda                | Amarelo mel (RAL1005)            |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 250 mm                           |
| Largura do Piso            | 80 mm                            |
| Largura do corpo           | 80 mm                            |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                       |
| Dureza do Piso (D)         | 42 Shore D                       |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 270 mm                      |
| Largura da placa                      | 250 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 210 mm                      |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 230 mm                      |
| Diâmetro do furo da placa             | 17 mm                       |

# OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810

Número de encomenda 00801114

Desenhos do produto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

9950...250P68

