

INTEGRAL SMART

1040UAP100R05-28 RAL9002

EAN 4031582455335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Integral smart
Typ	Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller
Norm	EN12531 - Krankenbettenrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h	100 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-25 °C
Temperaturbereich (Maximum)	-25 °C
Bauhöhe	130 mm
Gesamtbreite	62 mm
Gesamtgewicht	0,91 kg
Zertifikat	Getestet und überwacht durch TÜV Süd

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, leicht
Gabelform	Geschlossen
Schwenklager	Präzisionskugellager
Farbe	Grauweiß (RAL9002)
Ausladung	40 mm
Schwenkradius	90 mm
Störkreis	180 mm
Dom Durchmesser	62 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Integrierter Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser	28 mm
Zapfenlänge	45 mm



IF Design
Award



Red Dot
Design
Award

INTEGRAL SMART

1040UAP100R05-28 RAL9002

EAN 4031582455335

Bestellnummer 00064518w
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

